

DESCRIPTION

- Isoleur MULTIFLEX PMR 100x150 cm.
- Dimensions supérieures aux normes (minimum 80x120) permettant l'accès aux personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant.
- 2 Panneaux Multiflex 100 x 200 cm, panneau PP Diplast alvéolaire, structure aluminium. (Réf PMF-PP100)
- 1 tablette MDF compact 8 mm, sur équerre alu, réglable en hauteur, fixation FLX. (Réf PMF-TAB100)
- 4 barres à rideau aluminium 150 cm, fixation FLX. (Réf PMF-BA100)
- 2 rideaux polyester 150 cm à passants. Logo PMR. (Réf PMF-RID150)
- Les barres se fixent par FLX pour relier les 2 panneaux latéraux. 3 barres dans le fond d'isoleur dont celle du haut permet le maintien d'un rideau pour fermer le fond. 1 barre en façade pour maintenir le rideau d'accès à l'isoleur.
- L'isoleur MULTIFLEX est très léger et résistant.
- Les fixations FLX de la tablette et barre à rideau permettent un montage simple et rapide en un tour de clé (sans vis ni écrou séparés) et une fixation parfaite de ces accessoires comme les barres ou les tablettes. les FLX ne nécessitent qu'une simple clé Torx (fournie) pour sécuriser l'installation.
- Les rainures des poteaux de panneaux MULTIFLEX permettent la fixation des barres ou tablettes par le système FLX à la hauteur désirée. CONSEIL : la hauteur d'une tablette PMR doit être entre 75 et 80 cm du sol.
- CONSEIL : cet isoleur PMR peut également être obtenu entre 2 isoieurs 100x100 dans un ensemble de 3 isoieurs réf PMF-IS COMBO, sans qu'il soit alors besoin de panneaux latéraux.
- Existe également en cloison amovible, traitée non feu M3 (norme AM14), avec pied intégrés, permettant de multiples usages de cloisonnement amovible, affichage, etc... tout en pouvant s'utiliser également en isoieurs (réf PMF-CLOIS-1).
- Montage très simple en 5 minutes
- notice de montage : <https://www.panneaux-multiflex.com/>
- **FABRIQUÉ EN FRANCE**

FINITION PANNEAU

- Panneau polypropylène PP Diplast alvéolaire. Épaisseur 5mm.

FINITION STRUCTURE

- Structure en Aluminium

ACCESSOIRES



Isolateur 100x100
Réf PMF-IS100



Ensemble de 3 isoieurs
Réf PMF-IS COMBO



Cloison pleine
multiusage
Réf PMF-CLOIS-1



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	150 x 100 x 200 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	200 x 100 x 20 cm
Poids net	17.640 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	200 x 100 x 3.5 cm
	96 x 25 x 5.8 cm
	150 x 4.7 x 1.5 cm
	0 x 0 x 0 cm
Poids colis	18.640 kg
Quantité par palette	10